

F5 Corpus[®]

Maniable et tout terrain



permobil

F5 Corpus®

Maniable et tout terrain.

Le F5 Corpus, équipé des suspensions *Agile* est le fauteuil roulant idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de mobilité pour une vie en extérieur plus active et qui doivent régulièrement se déplacer sur différentes surfaces ou sur des distances plus longues. Grâce à son rayon de giration court, c'est un fauteuil mixte particulièrement adapté à une utilisation intérieure/extérieure.

Qualité et performance

L'amélioration constante des performances et du design offre à nos utilisateurs la confiance et la fiabilité qu'ils attendent sur la durée, sans jamais perdre de vue la stabilité et la sécurité.

Les suspensions *Agile* et les moteurs 4 pôles sans à-coups font du F5 le choix le plus adapté pour les conducteurs utilisant des commandes alternatives et pour les utilisateurs avec de la spasticité ou particulièrement sensibles aux vibrations.



Corpus : le système d'assise optimal

Amélioration du confort, positionnement pelvien, stabilité latérale et immersion sont les principales caractéristiques de la nouvelle assise Corpus.

Les nouveaux coussins Corpus sont dotés d'une mousse double densité plus moelleuse sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin *Stretch-Air™*.

Combinée avec *BodyNatural*, la nouvelle assise *Permobil Corpus* est le système d'assise optimal pour les utilisateurs de fauteuils roulants électriques jusqu'à 331 lbs, qu'ils aient besoin de fonctions électriques ou non.



BodyNatural

BodyNatural est un système *Permobil* exclusif conçu pour harmoniser et combiner les mouvements des fonctions d'assise électriques pour accompagner les mouvements naturels du corps.



Housse de coussin Stretch-Air™

Un tissu doux et extensible.

Personnalisez vos déplacements

Choisissez parmi une gamme de couleurs de châssis résistantes aux UV. Facile à nettoyer et facile à monter.

Coussin de dossier plus moelleux

Avec mousse bi-couche permet une meilleure immersion et augmente le confort.

ActiveReach

Incline l'assise vers l'avant jusqu'à 45° et l'élève pour améliorer la portée fonctionnelle. Simplifie le transfert pour l'utilisateur comme pour le soignant.

Vérin de dossier plus robuste

Permet à tout utilisateur jusqu'à 331 lbs d'incliner son dossier par commande électrique à l'angle souhaité, sans à-coup et en toute sécurité.

Coussin d'assise Corpus®

La cuvette pelvienne repensée augmente l'immersion dans le siège et augmente le confort et la stabilité.

Nettoyage

Les garde-boue des roues arrière en option protègent l'utilisateur et les moteurs des éclaboussures et de la saleté.

Suspensions Agile

Les suspensions totalement indépendantes sur toutes les roues sont particulièrement adaptées aux utilisateurs actifs en extérieur ou aux utilisateurs de commandes alternatives telles que la commande au menton.

Une conduite plus sûre après la tombée de la nuit

Les phares LED avant et arrière en option améliorent la luminosité et la visibilité.

Roues pivotantes Caster glide

Maniabilité et fluidité à faible vitesse, et stabilité renforcée à grande vitesse.





Caractéristiques techniques

Vitesse maximum	10 km/h
Autonomie	25 km – 35 km*
Poids max. utilisateur	330 lbs
Franchissement d'obstacle	3"
Diamètre de giration minimum	30"
Braquage dans les couloirs	47"
Suspensions	Indépendante sur chaque roue
Électronique R-net	120 A
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19 - système d'ancrage	Oui – Poids max. utilisateur 330 lbs
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19 - sangles / attaches	Oui – Poids max. utilisateur 330 lbs
Testé conformément à la norme EN12182/EN12184 CE	Oui
Longueur sans/avec roulettes anti-basculer	41" – 55"
Largeur de châssis	25.5"
Largeur totale, assise comprise	25.5" – 31"
Hauteur	38" – 42"
Longueur de transport min. sans/avec roulettes anti-basculer	32"/36"
Hauteur de transport minimum (dossier replié)	32"

Poids, batteries 73 Ah incluses	410 lbs
Poids des batteries 73 Ah	2 x 50 lbs
Hauteur sol-siège	17.5"
Hauteur d'assise (avec élévateur électrique)	17.5" – 31"
Profondeur d'assise	14" – 22" (par pas de 1")
Largeur d'assise	17" – 23" (par pas de 2")
Largeur du dossier	14"/16"/18"/20"
Hauteur du dossier	20", 23" – 28" (par pas de 1")
Distance entre les accoudoirs	14" – 18"/18" – 22"
Hauteur des accoudoirs	7" – 12"
Élévateur d'assise, électrique	0" – 14"
Réglage de la bascule d'assise électrique (arrière)	50°
Réglage de la proclive électrique (avant)	5°/10°/20°/45° (20°/45° nécessite un repose-jambes VS)
Réglage des repose-jambes, électrique	90° – 180°
Réglage du repose-jambe, manuel	90° – 180°
Réglage du dossier, électrique	85° – 150°/180°
Réglage du dossier, manuel	120°

*L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un terrain accidenté ou dans des virages en montées



Proclive



Bascule d'assise



Élévateur d'assise



Repose-jambes



Dossier